


Garant**Výměnná vyvrtávací hlava GARANT Master Mute, levá, Systém / velikost destičky: DM/52****Údaje o objednávce**

Artikové číslo	264839 DM/52
GTIN	4251414902893
Třída artiklu	29D

Popis**Provedení:**

Pro destičky na soustružení závitů velikosti 22.

Vhodné pro:

Stopy vyvrtávacích tyčí č. 264930, 264934 a 264938.

Upozornění:

Lze kombinovat všechny výměnné vyvrtávací hlavy se všemi délkami stopek vyvrtávacích tyčí v rámci stejného systému (GL, QC, DM).

Vnitřní chlazení: ano

Systém: DM

Rozhraní: 40 mm

ISO kód vyměnitelné řezné hlavy: DIL

Vhodná vyměnitelná břitová destička: 22

Úhel nastavení: 90 stupeň

Ø minimálního předvrtání D_{min} : 48 mm

Středové přesazení L_3 : 25 mm

Technický popis

Úhel nastavení	90 stupeň
Šroub pro podložku	259027 2
Podložka	279820 4
Rozhraní	40 mm
System	DM
Řada	Master Mute
ISO kód vyměnitelné řezné hlavy	DIL
Celková délka L	40 mm
Vhodná vyměnitelná břitová destička	22
Příložka, šroub, O-kroužek	279835 4
Středové přesazení L ₃	25 mm
Ø minimálního předvrtání D _{min}	48 mm
Způsob použití	levá
Vnitřní chlazení	ano
Druh produktu	Vyvrtačací hlava

Příslušenství

Podložka Typ 4	279820 4
Podložka Typ 1	279820 1
Upínací příložka Typ 2	279835 2
Šroub pro podložku Typ 2	259027 2