

**HOLEX****Sada kuželových záhlubníků HOLEX Pro Steel se 3 upínacími plochami č. 150184 v kazetě 90°, TiAlN, Počet záhlubníků: 7****Údaje o objednávce**

Artikové číslo	150344 7
GTIN	4062406524548
Třída artiklu	12M

**Popis****Provedení:**

Sady kuželových záhlubníků **v kazetě**. Praktické pro montáž a výrobu.

**Všechny záhlubníky se 3 břity**, radiálně podbroušené.

Broušeno z plného materiálu.

**Použití:**

Přesný kuželový záhlubník pro zhotovování hladkých kuželových zahloubení.

**Obsah:**

Po 1 záhlubníku: vel. 6; 8; 10; 11,5; 15; 19; 25

**Upozornění:**

Prázdná kazeta pro 6 nebo 7 záhlubníků viz č. 150370.

**Technický popis**

Počet záhlubníků	7
Počet břitů Z	3
Řada	Pro Steel

Povlak	TiAlN
Úhel hrotu kuželového záhlubníku	90 stupeň
Řezný materiál	HSS
Rozteč břitů záhlubníku	nestejně
Norma	DIN 335 C
Stopka	stopka se třemi upínacími plochami s h9
Barevný kroužek	zelená
Druh produktu	Stupňovitý a kuželový záhlubník