

## Plochý upínací magnet s vnitřním závitem, ferit, Ø: 100mm



### Údaje o objednávce

|                |               |
|----------------|---------------|
| Artikové číslo | 085915 100    |
| GTIN           | 2050001735751 |
| Třída artiklu  | 08Q           |

### Popis

#### Provedení:

- Odstíněný plochý upínací magnet z tvrdého feritu se závitovým pouzdem.
- Pozinkovaný povrch.
- Tepelná stálost do maximálně 120 °C.

#### Použití:

K upínání, montáži, vestavění upevněním pomocí šroubů.

#### Upozornění:

Háky na zašroubování s vnějším závitem pod č. 085921.

### Technický popis

|                                 |             |
|---------------------------------|-------------|
| Ø                               | 100 mm      |
| Hmotnost                        | 940 g       |
| Závit                           | M12 mm      |
| Jmenovitá přidržovací síla      | 900 N       |
| Výška                           | 22 mm       |
| Odolnost vůči teplotě maximálně | 120 °C      |
| Závitové pouzdro                | ano         |
| Výška se závitem                | 42 mm       |
| Materiál povrchu                | pozinkováno |

|                        |                       |
|------------------------|-----------------------|
| Materiál jádra magnetu | ferit                 |
| Druh produktu          | Plochý upínací magnet |