

Garant**TK rádiusová fréza GARANT Diabolo HPC, TiAlN, Ø DC: 12mm****Údaje o objednávce**

Artikové číslo	207424 12
GTIN	4045197600493
Třída artiklu	11X

Popis**Provedení:**

Speciální geometrie, povlak a tvrdokov pro obrábění tvrdých materiálů.
3 čelní břity až ke středu. Lze proto použít jako skutečný 3břit ve všech hloubkách řezu.
Tolerance: Kontura rádiusu = **±0,005 mm**.

Technický popis

Počet zubů Z	3
Posuv f_z pro kopírovací frézování v oceli < 65 HRC	0,08 mm
Posuv f_z pro obvodové frézování v oceli < 65 HRC	0,08 mm
Ø břitu D_c	12 mm
Ø stopky D_s	12 mm
Celková délka L	120 mm
Délka břitu L_c	22 mm
Úhel sklonu šroubovice	30 stupeň
Rádus R	6 mm
Řada	Diabolo
Povlak	TiAlN
Řezný materiál	TK
Norma	Výrobní norma
Typ	H

Tolerance jmenovitý \varnothing	f8
Směr přísuvu	Horizontální, šikmý a vertikální
Šířka záběru a_e při operaci frézování	0,05×D při kopírovacím frézování
Šířka záběru a_e při operaci frézování	0,2×D při obvodovém frézování
Stopka	DIN 6535 HA s h6
Vnitřní chlazení	ne
Strategie obrábění	HPC
Barevný kroužek	červená
Druh produktu	Fréza s plným rádiusem a kulová fréza

Údaje o uživateli

	Použití	V_c	Kód ISO
Ocel < 1400 N/mm	vhodný	200 m/min	P
Ocel > 50 HRC	vhodný	190 m/min	H
Ocel < 55 HRC	vhodný	170 m/min	H
Ocel < 60 HRC	vhodný	150 m/min	H
Ocel < 65 HRC	vhodný	110 m/min	H
mokrý max.	omezené použití		
mokrý min.	omezené použití		
suché	vhodný		
Vzduch	vhodný		

Služby

Broušení stopky Typ HB

129100 HB