

**Garant**
**TK fréza HPC / TPC, TiAlN, Ø DC: 4 mm**

**Údaje o objednávce**

Artikové číslo	203028 4
GTIN	4045197527622
Třída artiklu	11X

**Popis**
**Provedení:**

Speciální výbrus se zaoblením břitů jako torus a se **speciálním povlakem**.

Tolerance jmenovitý Ø: f8

Počet zubů Z: 4

Úhel sklonu šroubovice: 35 stupeň

Směr přísuvu: Horizontální, šikmý a vertikální

Stopka: DIN 6535 HB s h6

Počet zubů Z: 4

Délka břitu  $L_c$ : 11 mm

Celková délka L: 57 mm

Stopka Ø  $D_s$ : 6 mm

Rohové zaoblení  $r_v$ : 0,1 mm

Posuv  $f_z$  pro obvodové frézování v materiálu Inconel®: 0,035 mm

**Technický popis**

Ø břitu $D_c$	4 mm
Posuv $f_z$ pro obvodové frézování v materiálu Inconel®	0,035 mm
Počet zubů Z	4
Stopka Ø $D_s$	6 mm
Celková délka L	57 mm
Délka břitu $L_c$	11 mm
Směr přísuvu	Horizontální, šikmý a vertikální
Stopka	DIN 6535 HB s h6

Tolerance jmenovitý Ø	f8
Úhel sklonu šroubovice	35 stupeň
Rohové zaoblení $r_v$	0,1 mm
Povlak	TiAlN
Řezný materiál	TK
Norma	DIN 6527
Typ	N
Vlastnost úhlu sklonu šroubovice	nestejný
Dělení břitů	nestejné
Šířka záběru $a_e$ při operaci frézování	0,08×D
Vnitřní chlazení	ne
Strategie obrábění	HPC
Strategie obrábění	TPC
Barevný kroužek	růžová
Druh produktu	Stopková fréza