



Sada bitových matic 3/8 palce – čtyřhran, VDE izolované 10dílná, Počet šroubováků: 10



Údaje o objednávce

Artikové číslo	633996 10
GTIN	4013288210234
Třída artiklu	63F

Popis

Provedení:

Sada bitových matic **plně izolovaná až do 1000 V** podle **DIN EN 60900 / VDE 0682-201**.

Uspořádání na robustním textilním pásu pro připevnění např. na zeď, polici, dílenský vozík nebo přepravní systém nástrojů Wera 2go pomocí dodávaných pásek na suchý zip.

Použití:

Pro šrouby s vnitřním 6hranem M2 – M5.

Pro vnitřní šrouby Torx® se závitem M4– M8.

Materiál:

Chrommolybdenová ocel, matně chromovaná.

Rozsah dodávky:

Zástrčné hlavice 6hran izolované dle VDE: 4 ks. vel. 4; 5; 6; 8 mm

Zástrčné hlavice pro šrouby Torx® izolované dle VDE: 6 ks vel. TX20; TX25; TX27; TX30; TX40; TX45

Uložení v: Textilní pás

Technický popis

Unášecí profil	Šroubovák pro šrouby TORX®
Unášecí profil	6hranný šroubovák
Počet dílů	10

Upínací 4hran	3/8 palec
Označení výrobce	Belt B VDE 1
Délka	230 mm
Šířka	85 mm
Výška	80 mm
Druh produktu	Nástrčné klíče