

**Sada nástrčných klíčů, 1/4 palcový čtyřhran 38dílná, Počet šroubováků: 38****Údaje o objednávce**

Artikové číslo	630331 38
GTIN	4000896233380
Třída artiklu	630

Popis**Provedení:**

Hnací / spojovací díly dle **DIN 3122 / 3123**; **nástrčné hlavice** dle **DIN 3124**. Vnitřní / vnější 4hrany dle **DIN 3120**.

Použití:

Pro šrouby s vnějším šestihranem/matice se závitem M3 – M8 a pro šrouby s vnitřním šestihranem se závitem M4 – M8.

Pro šrouby Pozidriv a Phillips se závitem M2 – M6, šrouby s drážkou se závitem M3 – M5 a pro vnitřní Torx® se závitem M3 – M8.

Rozsah dodávky:

Nástrčné hlavice pro vnější 6hran: 10 ks vel. 5,5; 6; 7; 8; 9; 10; 11; 12; 13; 14 mm

Bity, C 6,3, pro vnitřní 6hran: 5 ks vel. 3; 4; 5; 6; 7 mm

Bity, C 6,3, pro vnitřní šrouby Torx® s kolíkem: 7 ks vel. TX10; TX15; TX20; TX25; TX27; TX30; TX40

Bity, C 6,3, pro šrouby Phillips: 3 ks vel. 1; 2; 3

Bity, C 6,3, pro šrouby Pozidriv: 3 ks vel. 1; 2; 3

Bity, C 6,3, pro šrouby s drážkou: 3 ks vel. 4,5×0,6; 6,5×1,2; 8×1,2 mm

Robustní držák čepele pro bity: 1 ks vložka pro 1/4palcový čtyřhran – upínač bitu 1/4 palce

Spojovací stopka: 1 ks stopka bitu E 6,3 – 1/4palcový čtyřhran

Nástavec s rukojetí: 1 ks

Prodloužení: 2 ks vel. 55; 101,5 mm

Kardanův kloub: 1 ks

Ráčna: 1 ks č. 632389 vel. 1/4

Uložení v: Plastový box s protiskluzovou 2složkovou vložkou

Technický popis

Počet dílů	38
Unášecí profil	Nástrčný klíč 6-hran
Unášecí profil	6hranný šroubovák
Unášecí profil	Šroubovák Pozidriv
Unášecí profil	Šroubovák pro šrouby TORX® s otvorem
Unášecí profil	Plochý šroubovák
Unášecí profil	Šroubovák Pozidriv
Rozsah velikosti 6hranných nástrčných klíčů	5,5-14 mm
Upínací 4hran	1/4 palec
Rozsah velikosti 6hranných otevřených klíčů	3-7 mm
Obal	Plastový box s protiskluzovou 2-složkovou vložkou
Délka	180 mm
Šířka	98 mm
Výška	52 mm
Druh produktu	Nástrčný klíč

Příslušenství

Ráčna s jemným ozubením přepínatelná, 1/4 palce Typ 1/4	632389 1/4
---	------------