

**MultiMaster MM 700 Max, Typ: 72296862****Údaje o objednávce**

Artikové číslo	077804 72296862
GTIN	
Třída artiklu	03F

**Popis****Provedení:**

Oscilační nástroje, které nyní vévodí trhu, ve třech různých výkonnostních třídách (SuperCut, MultiMaster, MultiTalent) v novém provedení s **upínačem nástrojů Starlock** (zdokonalené přenášení síly pro větší pracovní postup až o 35 %).

- **Téměř neomezené možnosti použití (řezání pilou, broušení, škrabání, oddělování, pilování rašplí) díky oscilujícímu postupu činnosti (minimální tvorba prachu).**
- **Plynulá elektronická regulace otáček pro optimální pracovní nasazení.**
- **Maximální kvalita a stabilita díky kovové převodovce a všeobecnému používání kuličkových ložisek a jehlových ložisek.**
- **Optimální manipulace díky ergonomickému designu s měkkými vložkami na rukojeti a s nízkou hmotností.**

Nejlepší vhodný MultiTool pro nejrychlejší postup práce při přestavbě a renovaci s bi-metalovým pilovým listem pro dřevo, kov a plasty. Díky upínači nástroje Starlock Plus máte přístup k asi 180 příslušenství FEIN výkonnostních tříd Starlock, StarlockPlus a StarlockMax.

**Rozsah dodávky:**

1x pilový list Universal E-Cut (44 mm), L-BOXX.

**Technický popis**

Zdroj energie	Provoz s bateriemi
Příkon	450 W

Hmotnost	1,6 kg
Označení výrobce	MM 700 MAX
Počet kmitů	10000 min <sup>-1</sup>
Upínač nástroje	StarlockMax
Amplituda (oscilační pohyb)	2 × 2,0 stupeň
Obal	systémový kufřík (L-Boxx)
Druh produktu	Oscilátory

## Příslušenství

Pilový list E-Cut, diamant Šířka řezu 44 mm	077885 44
Pilový list E-Cut, TK, upínání SLP Šířka řezu 35 mm	077858 35
Segmentový pilový list, diamant, 2,2 mm Ø pilového listu 90 mm	077867 90
Pilový list E-Cut, standard, zakřivený Šířka řezu 50 mm	077870 50
Segmentový pilový list, celý z HSS Ø pilového listu 85 mm	077836 85
Segmentový pilový list, TK, 2,2 mm Ø pilového listu 75 mm	077865 75
Pilový list E-Cut, karbid Pro Šířka řezu 35 mm	077891 35
Pilový list E-Cut, diamant, 2,2 mm	077886
Sortiment pilových listů E-Cut, dřevo + kov+dílná Provedení SET	077848 SET
Pilový list, bimetalový HSS Ø pilového listu 100 mm	077838 100
Tvrdokovová rašple, trojúhelníkový tvar	077888
Segmentový pilový list, bimetalový HSS Ø pilového listu 100 mm	077827 100
Pilový list, celý z HSS, 5-dílný Ø pilového listu 85 mm	077835 85
Pilový list, celý z HSS Ø pilového listu 85 mm	077834 85
Pilový list E-Cut, bimetalový, Long-Life Šířka řezu 32 mm	077884 32
Segmentový pilový list, TK, 2,2 mm Ø pilového listu 90 mm	077865 90
Segmentový pilový list, diamant Ø pilového listu 90 mm	077868 90

Pilový list E-Cut, Standard Šířka řezu 35 mm	077844 35
Pilový list E-Cut, bimetalový, Long-Life Šířka řezu 42 mm	077884 42
Pilový list E-Cut, bimetalový, Fine Šířka řezu 30 mm	077857 30
Segmentový pilový list, TK, 1,2 mm Ø pilového listu 90 mm	077829 90
Pilový list E-Cut, bimetalový, Precision Šířka řezu 35 mm	077850 35
Segmentový pilový list, TK, 1,2 mm Ø pilového listu 75 mm	077829 75
Pilový list E-Cut, diamant, 1,2 mm	077887
Pilový list, bimetalový HSS, 5-dílný Ø pilového listu 100 mm	077839 100
Pilový list E-Cut, diamant, upínání SLP Šířka řezu 35 mm	077849 35
Segmentový pilový list, diamant, 1,2 mm Ø pilového listu 75 mm	077830 75
Pilový list E-Cut, karbid Pro Šířka řezu 35 mm	077893 35
Segmentový pilový list, diamant, 1,2 mm Ø pilového listu 90 mm	077830 90
Pilový list E-Cut, bimetalový, Universal Šířka řezu 44 mm	077856 44
Pilový list E-Cut, standard, 5dílná sada Šířka řezu 65 mm	077840 65
Pilový list, bimetalový HSS Ø pilového listu 85 mm	077838 85
Pilový list E-Cut, Standard Šířka řezu 65 mm	077844 65
Pilový list E-Cut, bimetalový, Long-Life Šířka řezu 20 mm	077847 20
Sortiment pilových listů E-Cut, MiniCut3dílná Provedení SET	077859 SET
Segmentový pilový list, diamant, 2,2 mm Ø pilového listu 75 mm	077867 75
Pilový list, bimetalový HSS, 5-dílný Ø pilového listu 85 mm	077839 85
Pilový list E-Cut, standard, 5dílná sada Šířka řezu 35 mm	077840 35
Pilový list E-Cut, standard, zakřivený Šířka řezu 35 mm	077870 35
Segmentový pilový list, TK Ø pilového listu 90 mm	077828 90