

**MultiMaster MM 700 Max Top Akumulátor, Typ: 71293462****Údaje o objednávce**

Artikové číslo	077805 71293462
GTIN	
Třída artiklu	03F

Popis**Provedení:**

Oscilační nástroje, které nyní vévodí trhu, ve třech různých výkonnostních třídách (SuperCut, MultiMaster, MultiTalent) v novém provedení s **upínačem nástrojů Starlock** (zdokonalené přenášení síly pro větší pracovní postup až o 35 %).

- **Téměř neomezené možnosti použití (řezání pilou, broušení, škrabání, oddělování, pilování rašplí) díky oscilujícímu postupu činnosti (minimální tvorba prachu).**
- **Plynulá elektronická regulace otáček pro optimální pracovní nasazení.**
- **Maximální kvalita a stabilita díky kovové převodovce a všeobecnému používání kuličkových ložisek a jehlových ložisek.**
- **Optimální manipulace díky ergonomickému designu s měkkými vložkami na rukojeti a s nízkou hmotností.**

Nejlepší vhodný MultiTool pro nejrychlejší postup práce při přestavbě a renovaci s bi-metalovým pilovým listem pro dřevo, kov a plasty. Díky upínači nástroje Starlock Plus máte přístup k asi 180 příslušenství FEIN výkonnostních tříd Starlock, StarlockPlus a StarlockMax.

Rozsah dodávky:

Včetně 1× pilový list E-Cut 44 mm a plastový kufr na nářadí.

Upozornění:

Vhodné akumulátory pro akumulátorové rozhraní MultiVolt najdete pod č. 073832. **Bez akumulátoru a nabíječky.**

Technický popis

Označení výrobce	AMM 700 Max Select
Hmotnost	1,1 kg
Napětí akumulátorů	18 V
Počet obsažených akumulátorů	0
Typ akumulátoru	Li-Ion
Počet kmitů	10000 - 19500 min ⁻¹
Upínač nástroje	StarlockMax
Zdroj energie	provoz s bateriemi
Obal	Přepravní kufřík
Vhodný akumulátor – dodavatel / typ akumulátoru / napětí	Fein typ E 18 V
Druh produktu	Oscilátory