

Garant

Upichovací destička pravý, HB9035, Šířka zápichu w: 3mm



Údaje o objednávce

Artikové číslo	273520 3
GTIN	4062406531294
Třída artiklu	21J

Popis

Použití:

Pro upínací hroty č. 273551 – 273558.

Technický popis

Šířka zápichu w	3 mm
Přiřazení dokončování / hrubování	dokončování
Řezný materiál	TK
Posuv f v oceli < 900 N/mm ²	0,1 mm/ot,
Povlak	TiSiN
Rohový radius	0,25 mm
Hlavní způsob použití	P
Podmínky řezu	lehce přerušovaný
Řezný materiál	HB9035
Počet výměn/řezání	1
Profil vyměnitelné břitové destičky	pravý

Druh produktu

Vyměnitelná břitová destička
pro soustružení zápichů

Údaje o uživateli

	Použití	V_c	Kód ISO
Ocel < 500 N/mm ²	vhodný	200 m/min	P
Ocel < 750 N/mm ²	vhodný	180 m/min	P
Ocel < 900 N/mm	vhodný	160 m/min	P
Ocel < 1100 N/mm ²	vhodný	140 m/min	P
Ocel < 1400 N/mm	vhodný	110 m/min	P
GG(G)	omezené použití	80 m/min	K
kontinuální	vhodný		
nepravidelný	vhodný		
přerušovaný	vhodný		
mokrý max.	vhodný		