



## MultiMaster AMM 300 Plus Start Akumulátor, Typ: 71293261



### Údaje o objednávce

Artikové číslo	077825 71293261
GTIN	
Třída artiklu	03F

### Popis

#### Provedení:

Oscilační nástroje, které nyní vévodí trhu, ve třech různých výkonnostních třídách (SuperCut, MultiMaster, MultiTalent) v novém provedení s **upínačem nástrojů Starlock** (zdokonalené přenášení síly pro větší pracovní postup až o 35 %).

- **Téměř neomezené možnosti použití (řezání pilou, broušení, škrabání, oddělování, pilování rašplí) díky oscilujícímu postupu činnosti (minimální tvorba prachu).**
- **Plynulá elektronická regulace otáček pro optimální pracovní nasazení.**
- **Maximální kvalita a stabilita díky kovové převodovce a všeobecnému používání kuličkových ložisek a jehlových ložisek.**
- **Optimální manipulace díky ergonomickému designu s měkkými vložkami na rukojeti a s nízkou hmotností.**

Díky upínači nástrojů Starlock Plus máte přístup k asi 100 příslušenství FEIN výkonnostní třídy Starlock a Starlock Plus.

MultiTool pro přestavbu a renovaci se základním vybavením k řezání dřeva, kovů, sádkartonu a plastů.

#### Rozsah dodávky:

1× plastový kufr na náradí, 1× pilový list E-Cut Long-Life (35 mm), 1× pilový list E-Cut Long-Life (65 mm), 1× pilový list Universal E-Cut (44 mm).

Včetně 1× rychlonabíječky ALG 80, 2× Li-Ion akumulátorů (12 V / 3 Ah).

#### Upozornění:

Vhodné náhradní akumulátory a nabíječky najdete od č. 073834 a 073845.

**Technický popis**

Typ akumulátoru	Li-Ion
Napětí akumulátorů	12 V
Označení výrobce	AMM 300 Plus Start
Upínač nástroje	Starlock, Starlock Plus
Počet kmitů	11500 min <sup>-1</sup>
Počet obsažených akumulátorů	2
Hmotnost	1,5 kg
Zdroj energie	Provoz s bateriemi
Kapacita akumulátoru	3 Ah
Amplituda (oscilační pohyb)	2 × 1,6 stupeň
Obal	Přepačnický kufřík
Vhodný akumulátor – dodavatel / typ akumulátoru / napětí	Fein typ E 12 V
Druh produktu	Oscilátory