

Garant**SNHX 1103 levá, Typ: UNI**

Údaje o objednávce

Artikové číslo	218583 UNI
GTIN	4062406537913
Třída artiklu	21A

Popis

Upozornění:

Směrná hodnota pro a_e max.

K obrábění rovného dna drážky musejí být na nosníku namontovány levé a pravé destičky. Od stopky odkloněná strana se osadí levými destičkami.

Technický popis

Šířka fazetky	0,25 mm
Typ	HB7835
Typ	UNI
Tloušťka destičky E	3,18 mm
ISO kód vyměnitelné břitové destičky	SNHX 1103
Řezný materiál	TK
Tloušťka desky	2,7 mm
Pro šířku drážky a_p	5 mm

Počet výměn/řezání	4
Druh produktu	Vyměnitelná břitová destička pro frézování