

Garant**SNHX 12045 levý, Typ: UNI****Údaje o objednávce**

Artikové číslo	218603 UNI
GTIN	4062406537937
Třída artiklu	21A

Popis**Upozornění:**

Směrná hodnota pro a_e max.

K obrábění rovného dna drážky musejí být na nosníku namontovány levé a pravé destičky. Od stopky odkloněná strana se osadí levými destičkami.

Pro šířku drážky a_p : 8 mm

Typ: HB7835

Šířka fazetky: 0,25 mm

Technický popis

Typ	HB7835
Šířka fazetky	0,25 mm
Typ	UNI
ISO kód vyměnitelné břitové destičky	SNHX 12045
Řezný materiál	TK
Tloušťka desky	4,5 mm

Pro šířku drážky a_p	8 mm
Počet výměn/řezání	4
Druh produktu	Vyměnitelná břitová destička pro frézování