

**Garant****SNHX 1102 levá, Typ: UNI**

## Údaje o objednávkce

|                |               |
|----------------|---------------|
| Artikové číslo | 218573 UNI    |
| GTIN           | 4062406524609 |
| Třída artiklu  | 21A           |

## Popis

### Upozornění:

Směrná hodnota pro  $a_e$  max.

K obrábění rovného dna drážky musejí být na nosníku namontovány levé a pravé destičky. Od stopky odkloněná strana se osadí levými destičkami.

## Technický popis

|                                      |           |
|--------------------------------------|-----------|
| Typ                                  | UNI       |
| Typ                                  | HB7835    |
| Šířka fazetky                        | 0,25 mm   |
| ISO kód vyměnitelné břitové destičky | SNHX 1102 |
| Řezný materiál                       | TK        |
| Tloušťka desky                       | 2,3 mm    |
| Pro šířku drážky $a_p$               | 4 mm      |
| Počet výměn/řezání                   | 4         |

Druh produktu

---

Vyměnitelná břitová  
destička pro frézování