

Garant**SNHX 1102 pravá, Typ: UNI**

Údaje o objedávce

Artikové číslo	218575 UNI
GTIN	4062406537968
Třída artiklu	21A

Popis

Upozornění:

Směrná hodnota pro a_e max.

K obrábění rovného dna drážky musejí být na nosníku namontovány levé a pravé destičky. Od stopky odkloněná strana se osadí levými destičkami.

Technický popis

Typ	HB7835
Typ	UNI
Šířka fazetky	0,25 mm
ISO kód vyměnitelné břitové destičky	SNHX 1102
Řezný materiál	TK
Tloušťka desky	2,3 mm
Pro šířku drážky a_p	4 mm
Počet výměn/řezání	4

Druh produktu

Vyměnitelná břitová
destička pro frézování