

**Garant****SNHX 1203 pravý, Typ: UNI****Údaje o objednávce**

Artikové číslo	218595 UNI
GTIN	4062406537999
Třída artiklu	21A

**Popis****Upozornění:**

Směrná hodnota pro  $a_e$  max.

K obrábění rovného dna drážky musejí být na nosníku namontovány levé a pravé destičky. Od stopky odkloněná strana se osadí levými destičkami.

Pro šířku drážky  $a_p$ : 6 mm

Typ: HB7835

Šířka fazetky: 0,25 mm

**Technický popis**

Typ	HB7835
Typ	UNI
Šířka fazetky	0,25 mm
ISO kód vyměnitelné břitové destičky	SNHX 1203
Řezný materiál	TK
Tloušťka desky	3,2 mm

Pro šířku drážky $a_p$	6 mm
Počet výměn/řezání	4
Druh produktu	Vyměnitelná břitová destička pro frézování