



Diamantový dělicí kotouč 4 v 1 PREMIUM*** Premium, Ø kotouče: 230mm



Údaje o objednávce

Artikové číslo	569736 230
GTIN	9003173029473
Třída artiklu	53T

Popis

Provedení:

Diamantové řezné kotouče pro suché a mokré řezání. Otvor Ø 22,23 mm.

- **Krátké doby řezání díky skvěle řezajícím diamantům.**
- **Extrémně dlouhá životnost, menší četnost výměny kotoučů.**
- **Průměr zůstává stejný, stále stejná hloubka řezu.**
- **Téměř žádný otěr kotouče znamená sníženou prachovou zátěž.**

Maximální výkon a životnost díky nové technologii segmentů s optimalizovaným rozložením zrn. 20 – 30 % rychlejší řez **při nižších vibracích a čistých hranách řezu. Pro univerzální použití** na beton, tvrdý kámen, abrazivní materiály a ocelobeton. **Výška povlaku 14 mm.**

Provedení reklamní text:

Diamantové dělicí kotouče pro **suché a mokré řezání**. Otvor Ø 22,23 mm.

Maximální výkon a životnost při čistých hranách řezu. **Univerzální použití** na beton, tvrdý kámen, abrazivní materiály a ocel.

Použití:

K dělení všech běžných stavebních materiálů jako beton (i armovaný), cihly, přírodní kámen, dlaždice, keramika, ocel, atd.

Materiál:

Optimalizované pro: Beton, přírodní kámen, cihly, pórovitý beton.

Upozornění:

- **Diamantová vrstva nabroušená již z výroby. Dbejte na směr otáčení!**
- **Další diamantové dělicí kotouče na poptávku.**

Technický popis

Ø otvoru	22,23 mm
Ø kotouče	230 mm
Brusivo	diamant
Zkratka brusiva	D
Optimalizováno pro materiál	Kámen
Tvar	41
Popis tvaru	přímé
Pohonný agregát	úhlové brusky
Maximální obvodová rychlost	80 m/s
Druh produktu	Dělicí kotouč