

**Diamantový dělicí kotouč PREMIUM*** vysoký výkon, Ø kotouče: 230mm****Údaje o objednávce**

Artikové číslo	569741 230
GTIN	9003173019016
Třída artiklu	53T

Popis**Provedení:**

Diamantové řezné kotouče pro suché a mokré řezání. Otvor Ø 22,23 mm.

- **Krátké doby řezání díky skvěle řezajícím diamantům.**
- **Extrémně dlouhá životnost, menší četnost výměny kotoučů.**
- **Průměr zůstává stejný, stále stejná hloubka řezu.**
- **Téměř žádný otěr kotouče znamená sníženou prachovou zátěž.**

Vysoce výkonné provedení s výškou povlaku 10 nebo 12 mm. Vhodný pro veškeré stavební materiály, dlouhá životnost, bezpečný proti přehřátí.

Použití:

K dělení všech běžných stavebních materiálů jako beton (i armovaný), cihly, přírodní kámen, dlaždice, keramika, ocel, atd.

Upozornění:

- **Diamantová vrstva nabroušená již z výroby. Dbejte na směr otáčení!**
- **Další diamantové dělicí kotouče na poptávku.**

Technický popis

Ø kotouče	230 mm
-----------	--------

Ø otvoru	22,23 mm
Brusivo	diamant
Zkratka brusiva	D
Optimalizováno pro materiál	Kámen
Tvar	41
Popis tvaru	přímé
Pohonný agregát	úhlové brusky
Maximální obvodová rychlost	80 m/s
Druh produktu	Dělicí kotouč