



Vějířovitý brusný kotouč POLIFFAN-STRONG (ZA) pro ocel, Ø 125 mm, Zrnitost: 50



Údaje o objednávce

Artikové číslo	566322 50
GTIN	4007220777893
Třída artiklu	55P

Popis

Provedení:

Vějířovitý brusný kotouč pro kvalitní obrábění.

Patentovaná konstrukce s **vysokou hustotou povlaku** pro **vysoký úběr a životnost**.

Technický popis

Ø otvoru	22,23 mm
Popis tvaru	šikmý
Ø kotouče	125 mm
Brusivo	Zirkonkorund (ZA)
Zkratka brusiva	ZA
Podíl železa, síry a chlóru	< 0,1 %
Atribut názvu produktu	Ø 125 mm
Optimalizováno pro materiál	ocel
Maximální obvodová rychlost	80 m/s
Druh produktu	Vějířovitý brusný kotouč

Údaje o uživateli

	Použití	V _c	Kód ISO
Ocel < 900 N/mm	vhodný		
Ocel < 1400 N/mm	vhodný		
Ocel < 55 HRC	vhodný		
Ocel < 60 HRC	vhodný		
Ocel < 67 HRC	vhodný		
INOX	omezené použití		
Ti	omezené použití		
GG(G)	omezené použití		
suché	vhodný		