

Garant**Hydraulické upínací pouzdro BASIC krátké, úzké, typ ADB, BT 40, Ø upnutí D1: 10mm****Údaje o objednávce**

| | |
|----------------|---------------|
| Artikové číslo | 303473 10 |
| GTIN | 4062406531072 |
| Třída artiklu | 31A |

Popis**Provedení:**

- Obvodová házivost $\leq 3 \mu\text{m}$.
- S otvorem pro čip RFID/Balluff.
- Axiální přestavení délky je možné (dráha přestavení $V = 10 \text{ mm}$).
- Přizpůsobitelné použitím redukčních pouzder.
- Tlak chladicí kapaliny do 80 barů.

Použití:

K vrtání, vystružování a dokončovacímu frézování.

Podmínka dodání:

Včetně šroubu pro nastavení délky a šestihranného klíče s příčnou rukojetí.

Zvláštní příslušenství:

Tažné čepy (TČ) č. 308760 – 308802. Redukční pouzdra č. 302135 – 302187.

Technický popis

| | |
|--|---------|
| Délka vyložení rozměr A | 90 mm |
| Ø D ₂ | 30 mm |
| Nepodepřená délka L ₁ včetně uvolnění | 63 mm |
| Závit M | M8×1 |
| L ₂ | 44,5 mm |
| Vnější Ø D | 44,5 mm |

| | |
|---------------------------------|-----------------------------------|
| Upínací Ø D ₁ | 10 mm |
| Upnutí | BT 40 |
| Norma pro upínání | JIS B6339 |
| Norma pro upínání | JIS B6339 |
| Tvar | ADB |
| Vnitřní chlazení | ano, při max. 80 barech |
| Kvalita vyvážení G při otáčkách | G 2,5 při 25000 min ⁻¹ |
| Obvodová házivost | ≤ 3 µm |
| Strategie obrábění | HSC |
| Otvor Ballufchip | ano |
| Druh produktu | Hydraulické upínací pouzdro |