

Garant**Hydraulické upínací pouzdro BASIC krátké, úzké, typ ADB, SK 40, Ø upnutí D1: 20mm****Údaje o objednávce**

Artikové číslo	302043 20
GTIN	4062406544362
Třída artiklu	31A

Popis**Provedení:**

- Obvodová házivost $\leq 3 \mu\text{m}$.
- S otvorem pro čip RFID / Balluff.
- Axiální přestavení délky je možné (dráha přestavení 10 mm).
- Přizpůsobitelné použitím redukčních pouzder.
- Tlak chladicí kapaliny do 80 barů.

Použití:

K vrtání, vystružování a dokončovacímú frézování.

Zvláštní příslušenství:

Dorazové šrouby pro přímé upnutí nebo při použití redukčních pouzder na poptávku.
Tažný čep (TČ) č. 308600 – 308806, upínací klíč pro TČ č. 308810 – 308830, vel. 12; 20; 32:
redukční pouzdro č. 302135 – 302187.

Technický popis

Vnější Ø D	49,5 mm
L ₂	34 mm
Upínací Ø D ₁	20 mm
Ø D ₂	42 mm
Závit M	M16×1

Užitná délka L ₁	61,5 mm
Dráha nastavení V	10 mm
Vhodné redukční pouzdro	302160; 302165; 302155; 302150
Délka vyložení rozměr A	80,5 mm
Upnutí	SK 40
Norma pro upínání	ISO 7388-1
Tvar	ADB
Vnitřní chlazení	ano, při max. 80 barech
Kvalita vyvážení G při otáčkách	G 2,5 při 25000 min ⁻¹
Obvodová házivost	≤ 3 μm
Strategie obrábění	HSC
Druh produktu	Hydraulické upínací pouzdro