

**Garant****Hydraulické upínací pouzdro BASIC krátké, úzké, typ ADB, SK 50, Ø upnutí D1: 16mm****Údaje o objednávce**

Artikové číslo	302053 16
GTIN	4062406544393
Třída artiklu	31A

**Popis****Provedení:**

- **Obvodová házivost  $\leq 3 \mu\text{m}$ .**
- **S otvorem pro čip RFID / Balluff.**
- **Axiální přestavení délky je možné (dráha přestavení 10 mm).**
- **Přizpůsobitelné použitím redukčních pouzder.**
- **Tlak chladicí kapaliny do 80 barů.**

**Použití:**

K vrtání, vystružování a dokončovacímu frézování.

**Zvláštní příslušenství:**

Dorazové šrouby pro přímé upnutí nebo při použití redukčních pouzder na poptávku.  
Tažný čep (TČ) č. 308600 – 308806, upínací klíč pro TČ č. 308810 – 308830, vel. 12; 20; 32:  
redukční pouzdro č. 302135 – 302187.

**Technický popis**

L <sub>2</sub>	33 mm
Vnější Ø D	49,5 mm
Upínací Ø D <sub>1</sub>	16 mm
Závit M	M12×1
Užitná délka L <sub>1</sub>	61,5 mm

Ø D <sub>2</sub>	38 mm
Dráha nastavení V	10 mm
Délka vyložení rozměr A	80,5 mm
Upnutí	SK 50
Norma pro upínání	ISO 7388-1
Tvar	ADB
Vnitřní chlazení	ano, při max. 80 barech
Kvalita vyvážení G při otáčkách	G 2,5 při 25000 min <sup>-1</sup>
Obvodová házivost	≤ 3 μm
Strategie obrábění	HSC
Druh produktu	Hydraulické upínací pouzdro