

Garant**Hydraulické upínací pouzdro BASIC krátké, úzké, HSK-A 63, Ø upnutí D1: 12mm****Údaje o objednávce**

Artikové číslo	307513 12
GTIN	4062406544454
Třída artiklu	31A

Popis**Provedení:**

- Axiální přestavení délky, dráha nastavení 10 mm.
- S otvorem pro čip RFID / Balluff.

Použití:

- Vysoký řezný výkon (avšak ne extrémně těžké obrábění).
- K vrtání, vystružování a frézování.

Zvláštní příslušenství:

Redukční pouzdra č. 302135 – 302187, trubička pro vnitřní chlazení č. 309880, nástrčný klíč č. 309890, válcové vytěrky č. 343720.

Upozornění:

Rozměr A = 200 mm k dodání na poptávku!

Technický popis

Vhodné redukční pouzdro	302135; 302140; 302145; 302147
Vnější Ø D	50 mm
Ø D ₂	32 mm
Závit M	M10×1
Délka vyložení rozměr A	85 mm
L ₃	46 mm

Upínací Ø D ₁	12 mm
Dráha nastavení V	10 mm
L ₂	40 mm
Upnutí	HSK-A 63
Norma pro upínání	DIN 69893
Norma pro upínání	DIN 69882-7
Norma pro upínání	DIN 69893
Tvar	A
Vnitřní chlazení	ano, při max. 80 barech
Kvalita vyvážení G při otáčkách	G 2,5 při 25000 min ⁻¹
Obvodová házivost	≤ 3 µm
Strategie obrábění	HPC
Otvor Ballufchip	ano
Druh produktu	Hydraulické upínací pouzdro

Příslušenství

Válcový vytěrákplast Ø čepu 12 mm	343720 12
Proříznuté redukční pouzdroutěsněná Ø upnutí D1 4 mm	302140 4
Proříznuté redukční pouzdro chlazením Ø upnutí D1 8 mm	302135 8
Proříznuté redukční pouzdro chlazením Ø upnutí D1 5 mm	302135 5
Proříznuté redukční pouzdro chlazením Ø upnutí D1 4 mm	302135 4
Proříznuté redukční pouzdroutěsněná Ø upnutí D1 3 mm	302140 3
Proříznuté redukční pouzdro chlazením Ø upnutí D1 3 mm	302135 3
Proříznuté redukční pouzdroutěsněná Ø upnutí D1 6 mm	302140 6
	302135 6

Proříznuté redukční pouzdro chlazením Ø upnutí D1 6 mm

Proříznuté redukční pouzdroutěsněná Ø upnutí D1 5 mm

302140 5

Proříznuté redukční pouzdroutěsněná Ø upnutí D1 8 mm

302140 8