


Garant**Hydraulické upínací pouzdro BASIC krátké, úzké, HSK-A 100, Ø upnutí D1: 12mm****Údaje o objednávce**

Artikové číslo	307523 12
GTIN	4062406544508
Třída artiklu	31A

Popis**Provedení:**

- Axiální přestavení délky, dráha nastavení 10 mm.
- S otvorem pro čip RFID / Balluff.

Použití:

- Vysoký řezný výkon (avšak ne extrémně těžké obrábění).
- K vrtání, vystružování a frézování.

Zvláštní příslušenství:

Redukční pouzdra č. 302135 – 302187, trubička pro vnitřní chlazení č. 309880, nástrčný klíč č. 309890, válcové vytěrky č. 343720.

Upozornění:

Rozměr A = 200 mm k dodání na poptávku!

Technický popis

Upínací Ø D ₁	12 mm
Délka vyložení rozměr A	95 mm
Ø D ₂	32 mm
L ₂	47 mm
Dráha nastavení V	10 mm

L ₃	40 mm
Vnější Ø D	50 mm
Vhodné redukční pouzdro	302135; 302140; 302145; 302147
Závit M	M10×1
Upnutí	HSK-A 100
Norma pro upínání	ISO 12164-1
Norma pro upínání	DIN 69882-7
Norma pro upínání	ISO 12164-1
Tvar	A
Vnitřní chlazení	ano, při max. 80 barech
Kvalita vyvážení G při otáčkách	G 2,5 při 25000 min ⁻¹
Obvodová házivost	≤ 3 µm
Strategie obrábění	HSC
Otvor Ballufchip	ano
Druh produktu	Hydraulické upínací pouzdro

Příslušenství

Proříznuté redukční pouzdroutěsněná Ø upnutí D1 5 mm	302140 5
Proříznuté redukční pouzdroutěsněná Ø upnutí D1 6 mm	302140 6
Proříznuté redukční pouzdro chlazením Ø upnutí D1 6 mm	302135 6
Proříznuté redukční pouzdroutěsněná Ø upnutí D1 8 mm	302140 8
Válcový vytěrákplast Ø čepu 12 mm	343720 12
Proříznuté redukční pouzdro chlazením Ø upnutí D1 8 mm	302135 8
Proříznuté redukční pouzdroutěsněná Ø upnutí D1 3 mm	302140 3
Proříznuté redukční pouzdroutěsněná Ø upnutí D1 4 mm	302140 4
Proříznuté redukční pouzdro chlazením Ø upnutí D1 5 mm	302135 5

Proříznuté redukční pouzdro chlazením Ø upnutí D1 3
mm

302135 3

Proříznuté redukční pouzdro chlazením Ø upnutí D1 4
mm

302135 4