

REGO-FIX▲

**Upínací kleština ER 32 ochrana proti vytažení secuRgrip, Upínací Ø d: 12mm****Údaje o objednávce**

Artikové číslo	309422 12
GTIN	2050002050044
Třída artiklu	33B

**Popis****Provedení:**

Upínací kleštiny s pojistkou secuRgrip® mají v upínacím otvoru konturu podobnou závitu. Díky použití závitové vložky ve vybroušené HB ploše (Weldon) frézy lze do upínací kleštiny zašroubovat kombinaci fréza + závitová vložka a tím zabránit vysunutí nástroje. Kompletně kalené a broušené.

Lze provádět hrubé nastavení délky pomocí šroubu ve dně upínací kleštiny.

**Popis:**

Při obrábění drahých obrobků máte jen jednu šanci na bezchybné provedení. Změna délky způsobená nechtěným vytažením nástroje může vést k vážným poškozením obrobku. Upínací kleštiny ER secuRgrip nabízejí maximální ochranu proti vytažení nástroje během frézování.

**Výhoda:**

- **Procesně spolehlivá práce – 100% ochrana proti vytažení nástroje.**
- **Delší životnost nástroje.**
- **Upínací kleština s tlumením vibrací.**
- **Úplná flexibilita díky systému upínacích kleštin ER.**
- **Uživatelsky komfortní manipulace – není zapotřebí žádná úprava upínacího kleštinového trnu.**

**Použití:**

Díky systému secuRgrip® se z běžného upínacího kleštinového trnu stane trn s ochranou proti vytažení nástroje, který však zachovává výhody flexibilního systému upínacích kleštin ER. Nejprve se zacvakne kleština do upínací matice. Poté se zašroubuje fréza tak, aby měla požadovanou délku (pokud se to již neprovedlo v předcházejícím kroku, na frézu se lehce přitlačí šroub pro nastavení délky).

**Vhodné pro:**

Všechny TK frézy se standardní plochou Weldon.

**Zvláštní příslušenství:**

Závitová vložka č. 309426.

**Upozornění:**

Upíná pouze jmenovitý průměr. Pozor na správné usazení v upínacím sklíčidle: Při použití např. ve velmi krátkém upínacím pouzdře odstraňte podle potřeby podložku pro kompenzaci délky na spodní straně kleštiny.

---

**Technický popis**

Jmenovitý upínací $\varnothing$ d	12 mm
Norma	ISO 15488-B
Obvodová házivost	$\leq 5 \mu\text{m}$
Typ	s ochranou proti vytažení
Vnější $\varnothing$ D	33 mm
Celková délka L	50,4 mm
Druh produktu	Upínací kleština