

REGO-FIX▲**Závitová vložka pro upínací kleštinu ER ochrana proti vytažení secuRgrip, Pro upínací Ø d: 10mm****Údaje o objednávce**

Artikové číslo	309426 10
GTIN	2050002050099
Třída artiklu	33B

Popis**Provedení:**

Upínací kleštiny s pojistkou secuRgrip® mají v upínacím otvoru konturu podobnou závitů. Díky použití závitové vložky ve vybroušené HB ploše (Weldon) frézy lze do upínací kleštiny zašroubovat kombinaci fréza + závitová vložka a tím zabránit vysunutí nástroje. Závitová vložka z kovu, s povlakem TiN.

Popis:

Při obrábění drahých obrobků máte jen jednu šanci na bezchybné provedení. Změna délky způsobená nechtěným vytažením nástroje může vést k vážným poškozením obrobku. Upínací kleštiny ER secuRgrip nabízejí maximální ochranu proti vytažení nástroje během frézování.

Výhoda:

- **Procesně spolehlivá práce – 100% ochrana proti vytažení nástroje.**
- **Delší životnost nástroje.**
- **Upínací kleština s tlumením vibrací.**
- **Úplná flexibilita díky systému upínacích kleštin ER.**
- **Uživatelsky komfortní manipulace – není zapotřebí žádná úprava upínacího kleštinového trnu.**

Použití:

Díky systému secuRgrip® se z běžného upínacího kleštinového trnu stane trn s ochranou proti vytažení nástroje, který však zachovává výhody flexibilního systému upínacích kleštin ER.

Vhodné pro:

Upínací kleština ER secuRgrip® č. 309422 a 309423.

Upozornění:

Upíná pouze jmenovitý průměr. Pozor na správné usazení v upínacím sklíčidle: Při použití např. ve velmi krátkém upínacím pouzdře odstraňte podle potřeby podložku pro kompenzaci délky na spodní straně kleštiny.

Technický popis

Jmenovitý upínací \varnothing d	10 mm
Norma	ISO 15488-B
Obvodová házivost	$\leq 5 \mu\text{m}$
Typ	s ochranou proti vytažení
Druh produktu	Upínací kleština