

Mahr**Digitální přesný úchylkoměr Millimes, Typ: 2000W****Údaje o objednávce**

Artikové číslo 434671 2000W

GTIN 4059192064303

Třída artiklu 43A

Popis**Provedení:**

Digitální přesný úchylkoměr s maximální přesností indukčního měřicího systému s rozlišením 0,1 μm . Velký, vysoce kontrastní displej a dotykové ovládací panely s nastavitelnou citlivostí. Napájení pomocí integrovaných akumulátorů nebo stacionární provoz s napájením přes datový USB kabel (životnost baterie až 1 měsíc). Digitální ukazatel s funkcí TOL. Ukazatel klasifikace naměřených hodnot (dobré / zmetek / varovný limit nebo dodatečná práce) pomocí velice zřetelných světelných LED signálů (červený/ zelený / žlutý). **Displej otočný o 280°.**

Funkce:

IP64: Je dána ochrana proti stříkající vodě ze všech směrů a proti pronikání prachu (prachotěsné) a také kompletní ochrana před dotykem.

Rozsah dodávky:

USB datový a napájecí kabel č. 498941 USB2 a zásuvný napájecí zdroj pro USB.

Zvláštní příslušenství:

Datový kabel Digimatic č 498941 vel. D2.

Technický popis

Ochranná třída IP IP 64

Měřicí síla	0,8 - 1 N
Řada	Millimess
Rozsah měření	± 1 mm
Zdroj energie	Provoz s akumulátorem
Kalibrování	C3
Měřicí funkce dynamická	ne
Měřicí funkce statická	ano
Volitelný odečet	0,001 mm
Volitelný odečet	0,0005 mm
Volitelný odečet	0,01 mm
Volitelný odečet	0,005 mm
Volitelný odečet	0,002 mm
Volitelný odečet	0,0001 mm
Volitelný odečet	0,0002 mm
Rozhraní	Rozhraní RS232C
Rozhraní	Rozhraní USB
Výška číslic	11,5 mm
Mez přesnosti (L = měřená délka v mm)	± (0,2 + 0,5 x L) µm
Přesnost opakování FW	0,1 µm
Chyba reverzibility fu	0,3 µm
Přepínatelné rozlišení	mm / palce
Funkce Preset	ano
Měřicí technika	digitální
Druh produktu	Přesný úchylkoměr

Služby

Kalibrace DAkkSPřesný úchylkoměr Typ FZ	023190 FZ
KalibrováníPřesný úchylkoměr Typ FZ	023180 FZ

