

Garant**TK fazetková fréza 90°, bez povlaku, Ø e8 DC: 8mm****Údaje o objednávce**

Artikové číslo	208071 8
GTIN	4062406544874
Třída artiklu	11X

Popis**Provedení:****Tolerance:** Úhel špičky $\pm 1^\circ$.**Použití:**

- Frézování drážek
- Zahrubování
- Srážení hran
- Možno použít i jako NC navrtávák.

Technický popis

Posuv f_z pro obvodové frézování v oceli $< 900 \text{ N/mm}^2$	0,04 mm
Počet zubů Z	2
Stopka	DIN 6535 HB s h6
Rohový úhel čela	45 stupeň
Délka břitu L_c	19 mm
Ø břitu D_c	8 mm
Fazetkové frézování	45 stupeň
Celková délka L	63 mm
Ø stopky D_s	8 mm
Povlak	bez povlaku
Řezný materiál	TK

Norma	Výrobní norma
Typ	N
Tolerance jmenovitý \varnothing	e8
Úhel sklonu šroubovice	30 stupeň
Šířka záběru a_e při operaci frézování	0,5×D při obvodovém frézování
Úhel hrotu kuželového záhlubníku	90 stupeň
Vnitřní chlazení	ne
Tolerance stopky	h6
Barevný kroužek	bez
Druh produktu	Fazetková fréza

Údaje o uživateli

	Použití	V_c	Kód ISO
Hliník, plasty	vhodný	180 m/min	N
Hliník (krátké třísky)	vhodný	140 m/min	N
Al > 10% Si	vhodný	105 m/min	N
Ocel < 500 N/mm ²	vhodný	70 m/min	P
Ocel < 750 N/mm ²	vhodný	60 m/min	P
Ocel < 900 N/mm	vhodný	55 m/min	P
Ocel < 1100 N/mm ²	vhodný	35 m/min	P
INOX < 900 N/mm ²	vhodný	40 m/min	M
GG(G)	vhodný	55 m/min	K
Uni	vhodný		
mokrý max.	vhodný		
mokrý min.	omezené použití		
Vzduch	omezené použití		

Služby

Broušení stopky Typ HB

129100 HB

