

**Garant**

**Prodloužení tepelného upínače 4,5° bez šroubu pro nastavení délky, L = 210 mm, Ø d / Ø D1: 12/4mm**

**Údaje o objednávce**

Artikové číslo	302413 12/4
GTIN	4062406544751
Třída artiklu	31A

**Popis****Provedení:**

Provrtáno pro vnitřní přívod chladicího média (VCH).

**Bez** šroubu pro nastavení délky, **střední**.

**Použití:**

Pro nasazení do tepelného upínače, hydraulického upínacího trnu a kleštinového trnu ER.

**Upozornění:**

Maximální přípustný počet otáček 8000 min<sup>-1</sup>.

**Technický popis**

Otvor Ø D <sub>1</sub>	4 mm
Ø stopky d	12 mm
Ø D <sub>2</sub>	8 mm
Celková délka L	210 mm
Atribut názvu produktu	L = 210 mm
Druh produktu	Prodloužení