

Garant**Upínací matice ER pro kleštinový upínací trn HiRunER, Pro ER: 20****Údaje o objednávce**

Artikové číslo	309617 20
GTIN	4062406545048
Třída artiklu	31Z

Popis**Provedení:**

Závit a konus broušené na jedno upnutí pro nejvyšší přesnost obvodové házivosti.
Povrchy s hladkým povlakem, uložení v kuličkových ložiskách. Zmenšené tření, vyšší upínací síly.

Vhodné pro :

Přesný kleštinový upínací trn ER č. 300642; 300643; 302843; 302844; 305523; 305524.

Zvláštní příslušenství:

Utahovací klíč ER č. 309680 – 309740.

Jednostranný maticový klíč (pro vel. 16), č. 613300 vel. 25.

Upozornění:

Upínač a upínací matice jsou vyvážené zvlášť!

Kvalita vyvážení G při otáčkách: G 2,5 při 25000 min⁻¹

Celková délka L: 22,6 mm

Vnější Ø D: 38 mm

Závit: M28×1

Maximální utahovací moment: 80 Nm

Technický popis

Závit	M28×1
Vnější Ø D	38 mm
Pro ER	20 mm
Celková délka L	22,6 mm
Maximální utahovací moment	80 Nm
Norma	DIN 6499 D
Kvalita vyvážení G při otáčkách	G 2,5 při 25000 min ⁻¹
Druh produktu	Upínací matice