

**Garant****Kleštinový upínací trn ER ultra krátký, SK 40, Pro velikost upínací kleštiny ER: 16****Údaje o objednávce**

Artikové číslo	300445 16
GTIN	4062406545352
Třída artiklu	31A

**Popis****Provedení:**

Vnější i vnitřní kužel broušený. **Ultra krátké provedení s přesnou upínací maticí ležící uvnitř.** Ideálně se hodí do úzkého pracovního prostoru, vyšší stabilita.

**Použití:**

K upínání nástrojů s válcovou stopkou v kleštinách dle DIN 6499 typ A a B.

**Rozsah dodávky:**

Včetně upínací matice ER (ležící uvnitř).

**Zvláštní příslušenství:**

Upínací kleštiny ER č. 308941 – 309448, tažný čep (TČ) č. 308600 – 308806, upínací klíč pro TČ č. 308820 – 308835.

**Upozornění:**

Vhodná upínací matice č. 309621.

Strategie obrábění: HSC

Délka vyložení rozměr A: 27 mm

Vnější Ø D: 24 mm

**Technický popis**

Vnější Ø D	24 mm
Pro kleštiny ER	16 mm

Délka vyložení rozměr A	27 mm
Rozměr klíče OK	19 mm
Upnutí	SK 40
Norma pro upínání	ISO 7388-1
Tvar	AD
Kvalita vyvážení G při otáčkách	G 2,5 při 25000 min <sup>-1</sup>
Obvodová házivost	≤ 3 μm
Strategie obrábění	HSC
Druh produktu	Kleštinový upínač