

Garant**Kleštinový upínací trn ER ultra krátký, SK 50, Pro velikost upínací kleštiny ER: 25****Údaje o objednávce**

Artikové číslo	300446 25
GTIN	4062406545369
Třída artiklu	31A

Popis**Provedení:**

Vnější i vnitřní kužel broušený. **Ultra krátké provedení s přesnou upínací maticí ležící uvnitř.** Ideálně se hodí do úzkého pracovního prostoru, vyšší stabilita.

Použití:

K upínání nástrojů s válcovou stopkou v kleštinách dle DIN 6499 typ A a B.

Rozsah dodávky:

Včetně upínací matice ER (ležící uvnitř).

Zvláštní příslušenství:

Upínací kleštiny ER č. 308941 – 309448, tažný čep (TČ) č. 308600 – 308806, upínací klíč pro TČ č. 308820 – 308835.

Upozornění:

Vhodná upínací matice č. 309621.

Strategie obrábění: HSC

Délka vyložení rozměr A: 25 mm

Vnější Ø D: 32 mm

Technický popis

Pro kleštiny ER	25 mm
Délka vyložení rozměr A	25 mm

Vnější Ø D	32 mm
Rozměr klíče OK	24 mm
Upínací Ø D ₁	1-16 mm
Upnutí	SK 50
Norma pro upínání	ISO 7388-1
Tvar	AD
Kvalita vyvážení G při otáčkách	G 2,5 při 25000 min ⁻¹
Obvodová házivost	≤ 3 µm
Strategie obrábění	HSC
Druh produktu	Kleštinový upínač