

3M**2složkové lepidlo, ID výrobce: DP190**

Údaje o objednávce

Artikové číslo	083374 DP190
GTIN	4054596677234
Třída artiklu	08M

Popis

Provedení:

Houževnaté elastické 2složkové lepidlo pro rychlé a snadné zpracování a trvale pevné spoje. Tvrdne při pokojové teplotě.

Použití:

Ruční dávkovací pistole č. 083373 vel. PISTOLE použijte společně s posuvovým pístem č. 083375 vel. KOLBEN3 a míchací trubičkou č. 083383 vel. MIXER.

Technický popis

Označení výrobce	DP190
Smyková pevnost v tahu	18 N/mm ²
Hustota	1,3 g/cm ³
Teplota zpracování	20 - 25 °C
Dynamická viskozita	60000 mPas
Dotyková pevnost za	480 min

Funkční pevnost dle	360 min
Tvar	kapalný
Barva	šedá
Vhodné pro materiál	dřevo
Vhodné pro materiál	kov
Vhodné pro materiál	plast
Skladovací teplota	15 - 25 °C
Trvanlivost od data výroby	15 měsíc
Tvrdość podle Shore A	35
Číslo UN	UN3082
Chemický základ	epoxidová pryskyřice
Plnicí množství	50 g
Třída nebezpečné látky	9
Rozsah teplot pro použití	-55 - 80 °C
Odolné proti nárazům a vibracím	ne
Pevnost přesahu	17,6 N/mm ²
Druh produktu	dvousložkové lepidlo