

**Garant****Adaptér  $\varnothing d = 32$  mm, Stopka  $\varnothing D_s$ : 16mm**

## Údaje o objednávce

Artikové číslo	293105 16
GTIN	4062406560959
Třída artiklu	29K

## Popis

### Použití:

S tímto adaptérem lze řezné vložky pro vnější profily použít také ve spojení s držákem pro protlačování vnitřních profilů.

### Vhodné pro:

Protlačovací držák pro vnitřní profily č. 293026, 293033, 293076.

### Upozornění:

Z důvodu stability použijte držák profilovacího nástroje č. 293102 pro větší velikosti šarží nebo materiály, které se obtížně zpracovávají.

## Technický popis

$\varnothing$ stopky $D_s$	16 mm
$\varnothing d$	32 mm
Délka profilu $t_{max}$	31 (až vel. klíče 8) mm
Délka profilu $t_{max}$	20 (od vel. klíče 10) mm
Délka stopky $L_s$	19 mm

Délka hlavy L <sub>1</sub>	40,5 mm
L	32 mm
Druh produktu	Drážkový nástroj a nástroj pro obrážení profilu