

**Garant****Adaptér Ø d = 32 mm, Stopka Ø D<sub>s</sub>: 12mm**

## Údaje o objednávce

Artikové číslo	293105 12
GTIN	4062406560942
Třída artiklu	29K

## Popis

### Použití:

S tímto adaptérem lze řezné vložky pro vnější profily použít také ve spojení s držákem pro protlačování vnitřních profilů.

### Vhodné pro:

Protlačovací držák pro vnitřní profily č. 293023, 293030, 293073.

### Upozornění:

Z důvodu stability použijte držák profilovacího nástroje č. 293102 pro větší velikosti šarží nebo materiály, které se obtížně zpracovávají.

## Technický popis

Ø stopky D <sub>s</sub>	12 mm
Ø d	32 mm
Délka profilu t <sub>max</sub>	20 mm
L	17 mm
Délka stopky L <sub>s</sub>	15 mm

Délka hlavy L <sub>1</sub>	25,5 mm
Druh produktu	Drážkový nástroj a nástroj pro obrázení profilu