

**Garant****Vložka pro protlačování profilu, vnější šestihran  $\varnothing d = 32$  mm, TiN, 6hran:  
6mm**

## Údaje o objednávce

Artikové číslo	293110 6
GTIN	4062406560997
Třída artiklu	29L

## Popis

**Provedení:**

S povlakem TiN.

**Upozornění:**

Speciální geometrie na poptávku. Podrobné orientační hodnoty pro použití najdete v naší aplikaci ToolScout.

## Technický popis

6hran	6 mm
$L_1$	20,5 mm
$\varnothing d$	32 mm
Profil	6hran
Řezný materiál	HSS
Délka profilu $t_{max}$	40 mm

Tolerance	- 0,08 až - 0,12 mm
Povlak	TiN
Druh produktu	Drážkový nástroj a nástroj pro obrážení profilu