



Sada nástrčných klíčů 1/4 palce; 1/2 palcový čtyřhran 30dílná, Počet šroubováků: 35



Údaje o objednávce

Artikové číslo	630036 35
GTIN	4000896239887
Třída artiklu	630

Popis

Provedení:

Hnací / spojovací díly dle **DIN 3122 / 3123**; **nástrčné hlavice** dle **DIN 3124**. Vnitřní / vnější 4-hrany dle **DIN 3120**.

Výhoda:

Pouzdro Smartcase s funkcí vystavení nástrojů.

Materiál:

Chromvanadiová ocel, chromovaná.

Rozsah dodávky:

1/4palcové nástrčné hlavice pro šrouby Torx®: 7 ks vel. E5; E6; E7; E8; E10; E11; E12

1/2palcové nástrčné hlavice pro šrouby Torx®: 6 ks vel. E12; E14; E16; E18; E20; E24

1/4 palcové zástrčné hlavice pro Torx®, s povlakem TiN: 9 ks vel. TX8; TX9; TX10; TX15; TX20; TX25; TX27; TX30; TX40

1/2 palcové zástrčné hlavice pro Torx®, s povlakem TiN: 9 ks vel. TX20; TX25; TX27; TX30; TX40; TX45; TX50; TX55; TX60

1/2 palcové zástrčné hlavice pro Torx®, s povlakem TiN, dlouhé: 4 ks vel. TX30; TX40; TX45; TX50

Uložení v: plastovém boxu se stojanem / odkládací miskou

Materiál: Chromvanadiová ocel

Výška: 65 mm

Upínací 4hran: 1/4 palec

Upínací 4hran: 1/2 palec

Technický popis

Upínací 4hran	1/4 palec
Upínací 4hran	1/2 palec
Počet dílů	35
Unášecí profil	Nástrčný klíč pro šrouby TORX®
Unášecí profil	Šroubovák pro šrouby TORX®
Norma	DIN 3124
Norma	DIN 3122
Norma	DIN 3120
Materiál	Chromvanadiová ocel
Délka	355 mm
Šířka	235 mm
Výška	65 mm
Povrch	chromované
S funkcí QuickRelease	ne
Druh produktu	Nástrčný klíč

Příslušenství

Box na nářadí se Safety-Insert-System	165-L
---------------------------------------	-------