



## Ráčna s jemným ozubením přepínatelná, 3/8 palce, Typ: 3/8



### Údaje o objednávce

Artikové číslo	635150 3/8
GTIN	
Třída artiklu	63A

### Popis

**Provedení:**

S kroužkem pro přepínání pravého a levého chodu, pracovní úhel 6°.

**Norma:**

Außenvierkante nach **DIN 3120-A 10** mit federnder Kugel, für Innenvierkante nach **DIN 3120-C 10** mit Rillen.

**Materiál:**

Chrome-Alloy-Steel, chromovaná.

**Vhodné pro :**

Ručně ovládané hlavice.

Upínací 4-hran: 3/8 palec

Počet břitů: 60

### Technický popis

Upínací 4-hran	3/8 palec
Celková délka	194 mm
Počet břitů	60
Pracovní úhel	6 stupeň
Materiál	Chrome-Alloy-Steel
Povrch	chromovaný
Druh produktu	Ráčna

