

Koken**Rychlovýměnná spojka IMPACT, 3/8 palce, Celková délka: 45mm****Údaje o objednávce**

Artikové číslo	650660 45
GTIN	34991644340065
Třída artiklu	63R

Popis**Provedení:**

Silný tvar, speciálně pro použití na elektrických či pneumatických rázových utahovacích. S příčným otvorem a kruhovou drážkou pro upevnění. Vnitřní 4hran dle DIN 3121.

Z bezpečnostních důvodů bezpodmínečně upevňujte pomocí vhodného spojovacího kolíku a gumového kroužku.

Vnitřní čtyřhrany dle DIN 3121 G 10 s otvorem a kruhovou drážkou.

Materiál:

Chrommolybdenová ocel, povrch černěný.

Upozornění:

Další velikosti a provedení na poptávku.

Technický popis

4hran na výstupu	3/8 palec
Celková délka	45 mm
Upínací 4hran	3/8 palec
Materiál	Chrom-molybdenová ocel
Povrch	černěné
Vhodné pro použití strojů	ano
Druh produktu	Rychlovýměnná spojka

