

Garant**DCGW 04T001, BU7220, Provedení řezných hran: G****Údaje o objednávce**

| | |
|----------------|---------------|
| Artikové číslo | 265426 G |
| GTIN | 4062406545802 |
| Třída artiklu | 21H |

Popis**Provedení:**

Osazení 2 břity.

Rohový rádius: 0,1 mm

Typ: BU7220

Hloubka řezu a_p : 0,03 - 0,12 mmPosuv f : 0,04 - 0,12 mm/ot,Řezná rychlost v_c hlavní použití: 120 - 160 m/min

Provedení řezných hran: G

Technický popis

| | |
|--------------------------------------|-----------------|
| Řezná rychlost v_c hlavní použití | 120 - 160 m/min |
| ISO kód vyměnitelné břitové destičky | CCMW 060202 |
| Počet výměn/řezání | 2 |
| Hloubka řezu a_p | 0,03 - 0,12 mm |
| Rohový rádius | 0,1 mm |

| | |
|-----------------------------------|--|
| Přiřazení dokončování / hrubování | dokončování |
| Podmínky řezu | kontinuální |
| Provedení řezných hran | G |
| Řezný materiál | CBN |
| Posuv f | 0,04 - 0,12 mm/ot, |
| Typ | BU7220 |
| Atribut názvu produktu | BU7220 |
| Druh produktu | Vyměnitelná břitová destička pro soustružení |

Údaje o uživateli

| | Použití | V _c | Kód ISO |
|---------------|---------|----------------|---------|
| Ocel < 55 HRC | vhodný | | |
| Ocel < 60 HRC | vhodný | | |
| Ocel < 67 HRC | vhodný | | |
| kontinuální | vhodný | | |
| nepravidelný | vhodný | | |
| přerušovaný | vhodný | | |
| suché | vhodný | | |