

Garant**VCGW 050101 FN, PKD, Provedení řezných hran: N****Údaje o objednávce**

| | |
|----------------|---------------|
| Artikové číslo | 265870 N |
| GTIN | 4062406561130 |
| Třída artiklu | 21L |

Popis**Provedení:**

PKD – polykristalický diamant, jemné zrna. Neutrální, bez lamače třísek.

Použití:

Pro hliník, slitiny hliníku, barevné kovy, plasty, kompozitní materiály, slitiny titanu, slinuté kovy.

Úhel čela: 0 stupeň

Typ: PKD

Provedení řezných hran: N

Hloubka řezu a_p : 0,1 - 2,5 mm

Posuv f : 0,03 - 0,4 mm/ot,

Řezná rychlost v_c pro hliník < 10 % Si: 300 - 2000 m/min

Řezná rychlost v_c pro neželezné kovy: 300 - 1500 m/min

Technický popis

| | |
|--------------------------------------|-------------------|
| Posuv f | 0,03 - 0,4 mm/ot, |
| ISO kód vyměnitelné břitové destičky | VCGW 050101 FN |
| Provedení řezných hran | N |

| | |
|---|--|
| Řezný materiál | PKD |
| Řezná rychlost v_c pro G(C)FK | 150 - 600 m/min |
| Rohový rádius | 0,1 mm |
| Počet výměn/řezání | 1 |
| Přiřazení dokončování / hrubování | hrubování-dokončování |
| Hloubka řezu a_p | 0,1 - 2,5 mm |
| Řezná rychlost v_c pro neželezné kovy | 300 - 1500 m/min |
| Řezná rychlost v_c pro hliník < 10 % Si | 300 - 2000 m/min |
| Typ | PKD |
| Podmínky řezu | kontinuální |
| Atribut názvu produktu | PKD |
| Úhel čela | 0 stupeň |
| Druh produktu | Vyměnitelná břitová destička pro soustružení |