

**Garant****DCGW 04T001 FN, PKD, Provedení řezných hran: N****Údaje o objednávce**

Artikové číslo	265829 N
GTIN	4062406561123
Třída artiklu	21L

**Popis****Provedení:****PKD** – polykristalický diamant, jemné zrna. Neutrální, bez lamače třísek.**Použití:**

Pro hliník, slitiny hliníku, barevné kovy, plasty, kompozitní materiály, slitiny titanu, slinuté kovy.

Úhel čela: 0 stupeň

Typ: PKD

Provedení řezných hran: N

Hloubka řezu  $a_p$ : 0,1 - 2,5 mmPosuv  $f$ : 0,03 - 0,4 mm/ot,Řezná rychlost  $v_c$  pro hliník < 10 % Si: 300 - 2000 m/minŘezná rychlost  $v_c$  pro neželezné kovy: 300 - 1500 m/min**Technický popis**

Hloubka řezu $a_p$	0,1 - 2,5 mm
Posuv $f$	0,03 - 0,4 mm/ot,
Podmínky řezu	kontinuální

Počet výměn/řezání	1
Řezná rychlost $v_c$ pro G(C)FK	150 - 600 m/min
ISO kód vyměnitelné břitové destičky	DCGW 04T001 FN
Řezná rychlost $v_c$ pro hliník < 10 % Si	300 - 2000 m/min
Typ	PKD
Provedení řezných hran	N
Řezná rychlost $v_c$ pro neželezné kovy	300 - 1500 m/min
Řezný materiál	PKD
Rohový rádius	0,1 mm
Přiřazení dokončování / hrubování	hrubování-dokončování
Atribut názvu produktu	PKD
Úhel čela	0 stupeň
Druh produktu	Vyměnitelná břitová destička pro soustružení