



Momentový klíč bez nástrčného nástroje, Maximální utahovací moment: 300Nm



Údaje o objednávce

Artikové číslo	657215 300
GTIN	4018754324071
Třída artiklu	63A

Popis

Provedení:

Stabilní, kompaktní, jednoramenný momentový klíč, přednastavitelný dle stupnice a samovypínací. Tato přesnost zůstává zachována po několik tisíc utažení, neboť pro všechny díly podléhající opotřebení je použit vysoce kvalitní materiál a ohýbací tyč je při práci zatěžována pouze krátce. Pouzdro a rukojeť ze stabilní obdélníkové trubky. Stupnice nastavitelné.

Utahování doleva přestrčením nástrčných nástrojů.

Bez nástrčného nástroje (základní model); vhodné nástrčné nástroje č. 657582 – 657950. **Měrné jednotky:** Nm, lbfft.

Funkce:

Pokud je při použití klíče dosaženo nastavené hodnoty, klíč to signalizuje (slyšitelně a hmatatelně), vypne se a je okamžitě připraven k dalšímu použití.

Rychlé nastavení utahovacího momentu pomocí posuvného tlačítka. Nastavená hodnota se zafixuje pomocí aretačního tlačítka v rukojeti.

Použití:

Protože lze utahovací moment rychle měnit, je klíč ideální pro opravy a malé série.

Norma:

Geprüft nach DIN EN ISO 6789.

Údaje o použití:

Legenda k výkresu a vzorce:

l_1 = délka páky bez nástrčného nástroje

l_2 = seřízená rozteč momentového klíče

l_3 = délka páky včetně z výroby kalibrovaného odpichu

l_4 = rozteč nástrčného nástroje

L = celková délka nástroje

T_1 = krouticí moment, který musíte nastavit

T_2 = předepsaný krouticí moment

Upozornění:

Garantovaná přesnost měření točivého momentu vychází z rozsahu momentu kalibrovaného dle DIN EN ISO 6789.

Technický popis

Dělení stupnice, 1 dílek =	10 Nm
Protokol o zkoušce	Zkušební protokol výrobce
Rozsah utahovacích momentů	50 - 220 lbfft
Norma	DIN EN ISO 6789
Signalizace spuštění	akustický
Signalizace spuštění	dotykový
Upínání pro nástrčný nástroj	14×18 mm
Hmotnost	1400 g
Ukazatel	analogová
Délka páky bez nástrčného nástroje [I ₁]	475 mm
Feedback	s vypínáním
Měřicí technika	mechanická
Celková délka L	520 mm
Možnost přenastavení hodnoty vypínání	nastavitelný
Nastavený odpich na momentovém klíči [I ₂]	25 mm
Rozsah utahovacích momentů	60 - 300 Nm
Typ připojení	pro nástrčné nástroje (pravoúhlé upnutí)
Přesnost měření utahovacího momentu	±4 %
Data lze protokolovat	ne
Vyměnitelný nástroj	Nástrčný nástroj
Nastavení hodnoty vypínání	s nastavovací stupnicí
Maximální utahovací moment	300 Nm
Přepínatelné rozlišení	Nm
Řada	MANOSKOP® 730 Quick
Kalibrování	O1

Délka páky včetně z výroby kalibrovaného odpichu [l ₃]	500 mm
Princip vypínání	mechanické spuštění krátké dráhy
Nastavení utažení	Utahování doprava a doleva
Měření	Krouticí moment
Druh produktu	Momentový klíč

Služby

Kalibrace DAkkSMomentový klíč Maximální utahovací moment 1000 Nm	020020 1000
KalibrováníMomentový klíč Maximální utahovací moment 400 Nm	020010 400

Příslušenství

Čtyřhranný nástrčný nástroj Typ hnací 4-hran 2-3/4 palec	657700 2-3/4
Průzor stupnice pro momentové klíče Typ 2	657212 2
Nástrčná ráčna Typ hnací 4hran 2-1/2 palec	657630 2-1/2
Náhradní rukojeť pro momentový klíč Typ 3	657211 3
Nástrčná ráčna Upínací čtyřhran 2-1/2 palec	657620 2-1/2
Náhradní rukojeť pro momentový klíč Typ 4	657211 4
Zelené šoupátko pro momentový klíč Typ 2	657213 2
Nástrčná ráčna s vyhazovačem Typ hnací 4-hran 2-1/2 palec	657580 2-1/2
Nástrčná ráčna s přepínáním s vyhazovačem QuickRelease Typ hnací 4hran 2-1/2 palec	657590 2-1/2
Nástrčná ráčna Typ hnací 4hran 2-3/4 palec	657630 2-3/4
Nástrčná ráčna s přepínáním Typ hnací 4hran 2-3/4 palec	657600 2-3/4
Čtyřhranný nástrčný nástroj Typ hnací 4-hran 2-1/2 palec	657700 2-1/2
Nástrčná ráčna s přepínáním Typ hnací 4hran 2-3/4HD palec	657600 2-3/4HD
Nástrčná ráčna s přepínáním Typ hnací 4hran 2-1/2 palec	657600 2-1/2
Nástrčná ráčna s přepínáním Typ hnací 4hran 2-1/2 palec	657582 2-1/2

Průzor stupnice pro momentové klíče Typ 4

657212 4