

**Očkoplochý klíč, Rozměr klíče: 5,5mm****Údaje o objednávce**

Artikové číslo	613800 5,5
GTIN	4013288219039
Třída artiklu	63F

Popis**Provedení:**

Zápustkově kovaný. S malými tolerancemi otvorů klíče.

Obzvláště vhodný pro úzké stavební prostory. Díky kombinaci čelisti zahnuté o 7,5° a dvojitě 6hranné geometrii je dosaženo zdvojnásobení nasazovacích bodů. Malý úhel zpětného otočení v čelisti zachycuje šroub každých 15°.

Norma:

DIN 3113 A / ISO 3318 / ISO 7738

Materiál:

Chrommolybdenová ocel, matně chromovaná.

Upozornění:

POZOR!

Pro tento výrobek existuje také alternativa značky GARANT!

Doporučené číslo výrobku: 613600

Technický popis

Rozměr klíče	5,5 mm
Maximální výška čelisti h ₁	4 mm
Rozměry velikostí klíčů	metrické
Maximální výška očka h _{2 max}	6 mm
Délka klíče L	100 mm
Označení výrobce	6003 Joker
Norma	DIN 3113 A

Norma	ISO 3318
Norma	ISO 7738
Výrobní postup	Zápustkově kované
Materiál	Chrom-molybdenová ocel
Povrch	matně chromované
Druh produktu	Maticový klíč