



Očkoplochý klíč, Rozměr klíče: 14mm



Údaje o objednávce

Artikové číslo	613800 14
GTIN	4013288212702
Třída artiklu	63F

Popis

Provedení:

Zápustkově kovaný. S malými tolerancemi otvorů klíče.

Obzvláště vhodný pro úzké stavební prostory. Díky kombinaci čelisti zahnuté o 7,5° a dvojité 6hranné geometrii je dosaženo zdvojnásobení nasazovacích bodů. Malý úhel zpětného otočení v čelisti zachycuje šroub každých 15°.

Norma:

DIN 3113 A / ISO 3318 / ISO 7738

Materiál:

Chrommolybdenová ocel, matně chromovaná.

Technický popis

Rozměr klíče	14 mm
Délka klíče L	165 mm
Maximální výška oka $h_{2 \max}$	12 mm
Rozměry velikostí klíčů	metrické
Maximální výška čelisti h_1	6,5 mm
Označení výrobce	6003 Joker
Norma	DIN 3113 A
Norma	ISO 3318
Norma	ISO 7738
Výrobní postup	Zápustkově kované

Materiál	Chrom-molybdenová ocel
Povrch	matně chromované
Druh produktu	Maticový klíč