



Sada šroubováků pro elektroniku Kraftform-Micro, ESD, Počet šroubováků: 25



Údaje o objednávce

Artikové číslo	669924 25
GTIN	4013288219459
Třída artiklu	63H

Popis

Provedení:

Rukojeť s otočnou středící hlavou a rychlootočnou zónou. **Čepel** ze speciální oceli.

Rukojeť nástroje z vodivého plastu, **vhodné dle ESD.**

Ergonomická vícesložková rukojeť.

- **Lehký chod otočné koncovky pro opření špičky ukazováčku pro přesnou práci.**
- **Optimálně tvarovaná zóna rychlého otáčení pro rychlé a efektivní šroubování.**
- **Silová zóna pro přenos vyšších točivých momentů, čepel z vysoce kvalitní nástrojové oceli, povrch matně chromovaný, černý hrot.**

Použití:

Pro práce na elektronických součástkách v elektrostaticky ohrožených oblastech.

Rozsah dodávky:

25dílná v textilním skládacím pouzdře.

Po 1 šroubováků pro šrouby Phillips vel. PH000; PH00; PH0; PH1.

Po 1 plochém šroubováků vel. 0,8; 1,5 mm.

1 šroubovák pro kombinovaný profil Phillips/drážka vel. PH/SL1.

Po 1 šroubováků pro šrouby Torx® vel. TX2; TX3; TX4; TX5; TX6.

Po 1 šroubováků pro šrouby Torx® s funkcí přidržování vel. TX8; TX10.

1 šroubovák pro šrouby Torx Plus® vel. 1IPR.

Po 1 šroubováků pro šrouby Torx® s kolíkem vel. TX6; TX8.

1 šroubovák s nástrčným klíčem vel. SW3.

Po 1 šroubováků pro šrouby Pentalobe vel. PL1,1; PL1,4.

Po 1 šroubováku pro šrouby Microstix® vel. m; 00; F; 0.
1 vyhazovač vel. 3,5 mm.

Upozornění:

25dílná sada ESD „Big Pack“ k dostání v našem e-shopu pod č. 669924 vel. 25.

Technický popis

Počet šroubováků	25
Unášecí profil	Šroubovák Pozidriv
Unášecí profil	Plochý šroubovák
Unášecí profil	Šroubovák s kombinovaným profilem Phillips/drážka
Unášecí profil	Šroubovák pro šrouby TORX®
Unášecí profil	Šroubovák na šrouby Microstix®
Unášecí profil	Šroubovák Pentalobe
Unášecí profil	Nástrčný klíč 6-hran
Unášecí profil	Šroubovák pro šrouby TORX® s otvorem
Unášecí profil	Šroubovák pro šrouby TORX-PLUS®
Označení výrobce	Kraftform Micro ESD Big Pack 1
Elektrostatické vlastnosti	EGB/ESD
Druh produktu	Šroubováky