

**Sada očkoplochých klíčů, Počet klíčů: 11****Údaje o objednávce**

Artikové číslo	613810 11
GTIN	4013288214195
Třída artiklu	63F

Popis**Provedení:**

Obzvláště vhodný pro úzké stavební prostory. Díky kombinaci čelisti zahnuté o 7,5° a dvojité 6hranné geometrii je dosaženo zdvojnásobení nasazovacích bodů. Malý úhel zpětného otočení v čelisti zachycuje šroub každých 15°.

Zápustkově kované. S malými tolerancemi otvorů klíče.

Norma:

DIN 3113 A / ISO 3318 / ISO 7738

Materiál:

Chrommolybdenová ocel, matně chromovaná.

Rozsah dodávky:

Po 1 očkoplochém klíči č. 613600 / 613500 / 613800 / 613900 / 613950 / 613520 / 613970: Vel. 8; 10; 11; 12; 13; 14; 15; 16; 17; 18; 19

Upozornění:

POZOR!

Pro tento výrobek existuje také alternativa značky GARANT!

Doporučené číslo výrobku: 613610

Technický popis

Rozměry velikostí klíčů	metrické
-------------------------	----------

Počet klíčů	11
Označení výrobce	6003 Joker 11 Set 1
Poloha kroužku	15 stupeň
Materiál	Chrom-molybdenová ocel
Povrch	matně chromované
Metrická měrná soustava	ano
Palcová měrná soustava	ne
Dlouhé provedení	ne
Druh produktu	Maticový klíč

Příslušenství

Očkoplochý klíč Rozměr klíče 13 mm	613800 13
Očkoplochý klíč Rozměr klíče 14 mm	613800 14
Očkoplochý klíč Rozměr klíče 15 mm	613800 15
Očkoplochý klíč Rozměr klíče 17 mm	613800 17
Očkoplochý klíč Rozměr klíče 19 mm	613800 19
Očkoplochý klíč Rozměr klíče 11 mm	613800 11
Očkoplochý klíč Rozměr klíče 10 mm	613800 10
Očkoplochý klíč Rozměr klíče 16 mm	613800 16
Očkoplochý klíč Rozměr klíče 18 mm	613800 18
Očkoplochý klíč Rozměr klíče 8 mm	613800 8
Očkoplochý klíč Rozměr klíče 12 mm	613800 12