



Momentový klíč se 4-hranným nástrčným nástrojem, Maximální utahovací moment: 300Nm



Údaje o objednávce

Artikové číslo	657205 300
GTIN	2050002057609
Třída artiklu	63A

Popis

Provedení:

Stabilní, kompaktní, jednoramenný momentový klíč, přednastavitelný dle stupnice a samovypínací. Tato přesnost zůstává zachována po několik tisíc utažení, neboť pro všechny díly podléhající opotřebení je použit vysoce kvalitní materiál a ohýbací tyč je při práci zatěžována pouze krátce. Pouzdro a rukojeť ze stabilní obdélníkové trubky. Stupnice nastavitelné.

Utahování doleva přeštrčením nástrčných nástrojů.

Se 4-hranným nástrčným nástrojem. Měrné jednotky: Nm, lbfft.

Funkce:

Nastavení: Rychlé nastavení momentu otočení pomocí posuvného tlačítka. Nastavená hodnota se zafixuje pomocí aretačního tlačítka v rukojeti.

Rychlé nastavení utahovacího momentu pomocí posuvného tlačítka. Nastavená hodnota se zafixuje pomocí aretačního tlačítka v rukojeti.

Použití:

Protože lze utahovací moment rychle měnit, je klíč ideální pro opravy a malé série.

Norma:

Geprüft nach DIN EN ISO 6789.

Údaje o použití:

Legenda k výkresu a vzorce:

l_1 = délka páky bez nástrčného nástroje

l_2 = seřízená rozteč momentového klíče

l_3 = délka páky včetně z výroby kalibrovaného odpichu

l_4 = rozteč nástrčného nástroje

L = celková délka nástroje

T_1 = krouticí moment, který musíte nastavit

T_2 = předepsaný krouticí moment

Upozornění:

Garantovaná přesnost měření točivého momentu vychází z rozsahu momentu kalibrovaného dle DIN EN ISO 6789.

Technický popis

Vyměnitelný nástroj	Nástrčný nástroj
Feedback	s vypínáním
Upínání pro nástrčný nástroj	14×18 mm
Délka páky bez nástrčného nástroje [I ₁]	475 mm
Přesnost měření utahovacího momentu	±4 %
Nastavení hodnoty vypínání	s nastavovací stupnicí
Princip vypínání	mechanické spuštění krátké dráhy
Signalizace spuštění	dotykový
Signalizace spuštění	akustický
Řada	MANOSKOP® 730 Quick
Typ připojení	pro nástrčné nástroje (pravoúhlé upnutí)
Data lze protokolovat	ne
Kalibrování	O1
Norma	DIN EN ISO 6789
Měření	Krouticí moment
Nastavení utažení	Utahování doprava a doleva
Hmotnost	1605 g
Dělení stupnice, 1 dílek =	10 Nm
Celková délka L	560 mm
Protokol o zkoušce	Zkušební protokol výrobce
Délka páky včetně z výroby kalibrovaného odpichu [I ₃]	500 mm
Upínací 4hran	1/2 palec
Měřicí technika	mechanická
Rozsah utahovacích momentů	60 - 300 Nm
Rozsah utahovacích momentů	50 - 220 lbfft
Možnost přenastavení hodnoty vypínání	nastavitelný

Ukazatel	analogová
Maximální utahovací moment	300 Nm
Přepínatelné rozlišení	Nm
Nastavený odpich na momentovém klíči [I ₂]	25 mm
Funkce zalomení	ne
Funkce slipr	ne
QuickRelease / funkce rychlé výměny	ne
Vlečná ručička	ne
Druh produktu	Momentový klíč

Služby

Kalibrace DAkkSMomentový klíč Maximální utahovací moment 1000 Nm	020020 1000
KalibrováníMomentový klíč Maximální utahovací moment 400 Nm	020010 400

Příslušenství

Nástrčná ráčna s přepínáním Typ hnací 4hran 2-3/4 palec	657600 2-3/4
Nástrčná ráčna s přepínáním vyhazovačem QuickRelease Typ hnací 4hran 2-1/2 palec	657590 2-1/2
Náhradní rukojeť pro momentový klíč Typ 3	657211 3
Zelené šoupátko pro momentový klíč Typ 2	657213 2
Průzor stupnice pro momentové klíče Typ 2	657212 2
Čtyřhranný nástrčný nástroj Typ hnací 4-hran 2-3/4 palec	657700 2-3/4
Nástrčná ráčna s přepínáním Typ hnací 4hran 2-3/4HD palec	657600 2-3/4HD
Nástrčná ráčna Typ hnací 4hran 2-3/4 palec	657630 2-3/4
Nástrčná ráčna s přepínáním Typ hnací 4hran 2-1/2 palec	657600 2-1/2
Nástrčná ráčna s přepínáním Typ hnací 4hran 2-1/2 palec	657582 2-1/2
Nástrčná ráčna Upínací čtyřhran 2-1/2 palec	657620 2-1/2

Nástrčná ráčna Typ hnací 4hran 2-1/2 palec	657630 2-1/2
Čtyřhranný nástrčný nástroj Typ hnací 4-hran 2-1/2 palec	657700 2-1/2
Nástrčná ráčnas vyhazovačem Typ hnací 4-hran 2-1/2 palec	657580 2-1/2
Náhradní rukojeť pro momentový klíč Typ 4	657211 4
Momentový klíčbez nástrčného nástroje Maximální utahovací moment 300 Nm	657215 300
Průzor stupnice pro momentové klíče Typ 4	657212 4