

Garant GRIDLINE

Základní skříň s dělicí příčkou s křídlovými dveřmi s průzorem, Typ: 2000-3**Údaje o objednávce**

| | |
|----------------|---------------|
| Artikové číslo | 940084 2000-3 |
| GTIN | 4062406565114 |
| Třída artiklu | 9GI |

Popis**Provedení:**

Osazená skříň v 40x20G s dělicí příčkou. Uchycení polic v rastru 25 mm. Křídlové dveře jsou na vnitřní straně vyztužené a uzamykatelné díky rukojeti na posouvání z materiálu 2K Haptoprene, uzamykatelné s cylindrickým zámkem. **Nivelační podstavec** u základních skříní se 4 individuálně nastavitelnými nohama pro vyrovnání nerovností podkladu. Průběžná dělicí příčka □ 9×9 mm v rastru 37 mm, všechny police s výškovým nastavením.

Osazení:

Počet polic šířka 20G: 5

Rozsah dodávky:

Skříň včetně dělicí příčky a polic.

Lakování:

Korpus světle šedá RAL 7035, **práškově nanášený lak.**

Dvířka antracitová RAL 7016, **práškově nanášený lak.**

Upozornění:

Police a příslušenství ke skříním GridLine viz č. 940501 – 940710 a skupina 95.

Podle TÜV GS certifikace musí být všechny skříně bezpodmínečně zajištěny proti překlopení.

Technický popis

| | |
|--|--|
| Šířka | 1000 mm |
| Nosnost police / maximální zatížení police, rozložené na plochu (na kov) | 100 kg |
| ComfortClose | ne |
| Čelní strana skříně | Křídlová dvířka s průzorem |
| Zamykací elektronický systém – přestavitelný | ano |
| Polohování rukojeti | uprostřed |
| Hmotnost | 142 kg |
| Hloubka | 500 mm |
| Šířka v G | 40 |
| Hloubka v G | 20 |
| Užitná výška | 1845 mm |
| Výška | 2000 mm |
| Hoffmann rastr děrovaných stěn | 9×9 mm |
| Nosnost pláště skříně vnitřní | 1000 kg |
| Úhel otevření dveří | 250 stupeň |
| Výškové nastavení v rastru | 25 mm |
| Cylindrický zámek | modulární nástrčná vložka |
| Volba barev | RAL 9002, 7035, 7005, 7016, 6011, 5018, 5012, 5011, 5005, 3003 |
| Konstrukce skříně | Základní skříň |
| Druh produktu | Skříň s policemi |

Příslušenství

| | |
|---|-------------|
| Posuvná úchytka pro GridLine Typ GP11 | 914226 GP11 |
| Police Pro šířku skříní / oddílů v G 20 | 940550 20 |