

Garant GRIDLINE

Základní skříň s dělicí příčkou s křídlovými dveřmi s průzorem, Typ: 2000-2**Údaje o objednávce**

Artikové číslo	940084 2000-2
GTIN	4062406565107
Třída artiklu	9GI

Popis**Provedení:**

Osazená skříň v 40x20G s dělicí příčkou. Uchycení polic v rastru 25 mm. Křídlové dveře jsou na vnitřní straně vyztužené a uzamykatelné díky rukojeti na posouvání z materiálu 2K Haptoprene, uzamykatelné s cylindrickým zámkem. **Nivelační podstavec** u základních skříní se 4 individuálně nastavitelnými nohama pro vyrovnání nerovností podkladu. Zavěšená dělicí příčka □ 9×9 mm v rastru 37 mm, 2 pevné a 4 výškově nastavitelné police. Nosnost zavěšené prostřední dělicí příčky, příp. odvěšených částí: 200 kg.

Osazení:

Počet polic šířka 20G: 6

Počet polic šířka 40G: 1

Rozsah dodávky:

Skříň včetně dělicí příčky a polic.

Lakování:

Korpus světle šedá RAL 7035, **práškově nanášený lak.**

Dvířka antracitová RAL 7016, **práškově nanášený lak.**

Upozornění:

Police a příslušenství ke skříním GridLine viz č. 940501 – 940710 a skupina 95.

Podle TÜV GS certifikace musí být všechny skříně bezpodmínečně zajištěny proti překlopení.

Technický popis

Nosnost police / maximální zatížení police, rozložené na plochu (na kov)	100 kg
Hloubka v G	20
Čelní strana skříně	Křídlová dvířka s průzorem
Hmotnost	118 kg
Šířka	1000 mm
Polohování rukojeti	uprostřed
Hloubka	500 mm
Výška	2000 mm
Zamykací elektronický systém – přestavitelný	ano
Šířka v G	40
Užitná výška	1845 mm
ComfortClose	ne
Hoffmann rastr děrovaných stěn	9×9 mm
Nosnost pláště skříně vnitřní	1000 kg
Úhel otevření dveří	250 stupeň
Výškové nastavení v rastru	25 mm
Cylindrický zámek	modulární nástrčná vložka
Volba barev	RAL 9002, 7035, 7005, 7016, 6011, 5018, 5012, 5011, 5005, 3003
Konstrukce skříně	Základní skříň
Druh produktu	Skříň s policemi

Příslušenství

Posuvná úchytka pro GridLine Typ GP11	914226 GP11
Police Pro šířku skříní / oddílů v G 20	940550 20
Police Pro šířku skříní / oddílů v G 40	940550 40